



Suma Vaahdotuslaite 1,4 l

Kuvaus tuotteesta

Suma Vaahdotuslaite kytketään vesiverkoston sekoitushanan kautta ja haluttu pesuainepitoisuus valitaan suuttimen avulla. Pinnat vaahdotetaan ja vaahdon annetaan vaikuttaa 5–15 min ajan, minkä jälkeen pesuainesäiliön tilalle laitetaan huuhtelusuutin ja vaahdotetut pinnat huuhdellaan.

Laitteen mukana toimitettavat osat:

- pesuainekannu
- vaahdotussuutin
- pikaliitinnippa
- suutinsarja



Käyttöala

Suma Vaahdotuslaitteen käyttökohteita ovat suurkeittiöt, elintarviketehtaat, leipomot, saunat jne.

Vaahtopuhdistusmenettely

1. Kierrä NiTO-liitinnippa sekoitushanaan, johon vesiletku halutaan kytkeä. Avaa letkukieppi ja liitä sen toinen pää sekoitushanaan.
2. Kaada pesuliuosta Sumavaahdotuspistoolin säiliöön.
3. Asenna pesuliuoksen väkevyyden ja juoksevuuden (viskositeetin edellyttämä annostelusuutin.)
4. Kierrä täytetty pesuliuossäiliö mustaan ejektorikanteen. Liitä vesiletkun vapaa pää pistoolikahvan liitinnippaan.
5. Avaa hana ja säädä veden lämpötila sopivaksi (30–40 °C). Kierrä pistoolin vesimäärän säätövipu täysin auki (uloke osoittaa ylöspäin) ja aloita vaahdotus painamalla liipaisin pohjaan.
6. Anna vaahdon vaikuttaa kohteen mukaan 10–15 minuutin ajan. Vaihda vaahtopistoolin tilalle huuhtelu-suutin ja huuhtele lika ja vaahtotähteet viemäriin.

The logo features the word "Diversey" in a white, sans-serif font, positioned to the left of a stylized white leaf icon. The entire logo is set against a dark blue, leaf-shaped background.

Diversey

Suma Vaahdotuslaite 1,4l

Osien tukkeutumisen estämiseksi laite on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen:

Pesuliuoksen imuputki upotetaan astiaan, jossa on puhdasta vettä ja pistoolin annetaan imeä hetken.

Käyttörajoitus

Veden lämpötila 40 °C, maksimi vedenpaine 6 baaria.

Veden lämpötila 60 °C, maksimi vedenpaine 4 baaria.

Tuotenumero 191660 Suma Vaahdotuslaite 1,4 l